

**Garant****Scheibenfräser mit Bund Breite  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218560 100
GTIN	4045197462404
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Ersatzteil:**

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP9** verwenden.

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	50 mm
Kragen- $\varnothing d_1$	48 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	100 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	24,2 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	6
Anzahl Wendeschneidplatten	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1102
Wendeplattenschrauben-Set	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219948