

Garant
Aufnahme konisch, HSK-A 63, für Schneidkopf-Ø D: 12mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 210582 12 |
| GTIN | 4045197557964 |
| Artikelklasse | 21Z |

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Nutzlänge L_1 | 48 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 74 mm |
| für Schneidkopf-Ø D | 12 mm |
| Außen-Ø d_1 | 11,8 mm |
| empfohlenes Anzugsmoment | 10 Nm |
| Serie | TopCut |
| Aufnahme | HSK-A 63 |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |

