



LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 25/4



Bestelldaten

Bestellnummer	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	42,6 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	49 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Bohrzirkularfräsen a_p	0,8 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
passende Wendeschneidplatte	XNMU040310..
Auskraglänge L_1	60 mm

Einstellwinkel κ	17 Grad
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α_{\max}	1,8 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	28,64 mm
Herstellerbezeichnung	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 2	229695 2
---	----------