



## NEODO Plan-/ Eckfräser, Zylinderschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

#### Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Technische Beschreibung

Auskraglänge $L_1$	35 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	5 mm
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	NEODO
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	120 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	SZ.U0804..
Herstellerbezeichnung	S890 ESZ D25-3-C25-R08
Schaftausführung	Zylinderschaft

Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	229696 3
--	----------