



## NEODO Plan-/ Eckfräser, Weldonschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225751 32/4
GTIN	7291075481648
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

#### Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Technische Beschreibung

Serie	NEODO
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	SZ.U0804..
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	5 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	110 mm
Auskräglänge L <sub>1</sub>	45 mm
Herstellerbezeichnung	S890 ESZ D32-4-W32-R08
Schaftausführung	Weldonschaft

Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	229696 3
--	----------