

HEDI

Energie-Hängeverteiler, Typ: 250



Bestelldaten

Bestellnummer	081142 250
GTIN	4003644015771
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.

- **Einfache Kabeleinführung mit Zugentlastung.**
- **Aufhängeöse und massiver Werkzeughaken.**
- **Spritzwassergeschützt IPX4.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Hinweis:

Energie-Hängeverteiler mit Ethernet-Anschluss auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Typ	250
-----	-----

Breite	227 mm
Nennleistung	3,5 kW
Höhe	305 mm
Tiefe	212 mm
Anzahl Steckdosen 250 V	6
IP-Schutzart	IP X4
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Produktart	Energieverteiler