

## NEODO Plan-/ Eckfräser, Weldonschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm



### **Bestelldaten**

| Bestellnummer | 225751 32/4   |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 7291075481648 |
| Artikelklasse | 19D           |

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schruppen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendeplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

#### **Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

## **Technische Beschreibung**

| Serie                                    | NEODO                  |
|--|------------------------|
| Schneiden-Ø D <sub>c</sub>               | 32 mm                  |
| passende Wendeschneidplatte              | SZ.U0804               |
| Anzahl Schneiden Z                       | 4                      |
| Schaft-Ø D₅ h6                           | 32 mm                  |
| maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub> | 5 mm                   |
| Gesamtlänge L <sub>ges</sub>             | 110 mm                 |
| Auskraglänge L₁                          | 45 mm                  |
| Herstellerbezeichnung                    | S890 ESZ D32-4-W32-R08 |
| Schaftausführung                         | Weldonschaft           |

| Einstellwinkel κ      | 90 Grad   |
|-----------------------|-----------|
| Fräsverwendung        | Eckfräsen |
| Teilung der Schneiden | ungleich  |
| Innenkühlung          | ja        |
| Produktart            | Eckfräser |

# Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3 229696 3