

**NEODO Plan-/ Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 100/14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	225760 100/14
GTIN	7291075440157
Artikelklasse	19D

**Beschreibung****Ausführung:**

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

**Ersatzteil:**

Wendepplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	14
Serie	NEODO
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
passende Wendeschneidplatte	SZ.U0804..
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	5 mm
Schneiden-Ø $D_c$	100 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	50 mm

Herstellerbezeichnung	S890 FSZ D100-14-32-R08
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	229696 3
--	----------