



LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, mit Gewinde, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 32/5



Bestelldaten

Bestellnummer	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schrubbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	56,6 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,2 Grad
Serie	LOGIQ4FEED
Anzahl Schneiden Z	5
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	63 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	42,97 mm

Ø D ₃	24,6 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a _p	0,8 mm
Aufnahmegewinde M	M16
passende Wendeschneidplatte	XNMU040310..
Herstellerbezeichnung	FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 2	229695 2
---	----------