



HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

Kragenlänge L_1	26,5 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	10
maximale Einschnitttiefe $a_{e \max}$	26 mm
Serie	HELISLOT
Schneiden-Ø D_c	100 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	10
Aufnahmebohrungs- \emptyset	27 mm
Schlitzbreite a_p	14 mm
Herstellerbezeichnung	FDN D100-14-27-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------