

**Garant****Scheibenfräser mit Bund Breite  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 63mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 218562 63     |
| GTIN          | 4045197462428 |
| Artikelklasse | 210           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Ersatzteil:**

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP9** verwenden.

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Kragenlänge $L_1$               | 15 mm |
| Aufnahmebohrungs- $\varnothing$ | 22 mm |
| Gesamtlänge $L_{ges}$           | 50 mm |
| passende Wendeschneidplatte     | SNHX  |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$ | 10,5 mm              |
| effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$   | 4                    |
| Schneiden-Ø $D_c$                     | 63 mm                |
| Kragen-Ø $d_1$                        | 40 mm                |
| Anzahl Wendeschneidplatten            | 8                    |
| Schaftausführung                      | mit Bohrung          |
| Innenkühlung                          | nein                 |
| Werkzeugaustausch                     | PowerCard            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte           | SN.. 1103            |
| Wendeplattenschrauben-Set             | 219949 (IP9; 2,0 Nm) |
| Produktart                            | Scheibenfräser       |

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m | 211750 2,2 |
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig  | 219949     |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil<br>9IP             | 674252 9IP |