



## LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, mit Gewinde, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 35/5



### Bestelldaten

Bestellnummer	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schrubbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

#### Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	62,6 mm
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	46,87 mm
passende Wendeschneidplatte	XNMU040310..
Anzahl Schneiden Z	5
Ramplingwinkel $\alpha_{\max}$	1,1 Grad
Bohrzirkularfräsen $a_p$	0,8 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	35 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	32 mm

Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	69 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Aufnahmegewinde M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Herstellerbezeichnung	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 2	229695 2
---	----------