



## HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 125/12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepלטtengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepלטten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

#### Ersatzteil:

Wendepלטtenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	12
Anzahl Wendeschneidplatten	12
maximale Einschnitttiefe $a_{e \text{ max}}$	33 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	45 mm
Serie	HELISLOT

Kragenlänge $L_1$	30,5 mm
Schneiden- $\varnothing$ $D_c$	125 mm
Schlitzbreite $a_p$	14 mm
Herstellerbezeichnung	FDN D125-14-32-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------