

Garant
VHM-Aufnahme zylindrisch kurz, Zylinderschaft, für Schneidkopf-Ø D: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	210561 16
GTIN	4045197558053
Artikelklasse	21Z

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). **Toleranz = h6.**

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_5 h6	16 mm
Nutzlänge L_1	85 mm
Außen-Ø d_1	15,8 mm
für Schneidkopf-Ø D	16 mm
empfohlenes Anzugsmoment	15 Nm
Gesamtlänge L	135 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Zylinderschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

