



LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, mit Gewinde, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 42/6



Bestelldaten

Bestellnummer	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schrubbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Schneiden-Ø D_c	42 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	0,8 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Serie	LOGIQ4FEED
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	83 mm
Ø D_3	34,6 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	76,6 mm

Rampinglänge L für α_{\max}	64,45 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,8 Grad
Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	6
passende Wendeschneidplatte	XNMU040310..
Herstellerbezeichnung	FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 2	229695 2
---	----------