

**DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 100/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	222500 100/10
GTIN	7291075311426
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

Serie	DOVEIQMILL
maximaler Außen-Ø D_{\max}	109,4 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Schneiden-Ø D_c	100 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,6 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
passende Wendeschneidplatte	SYHU0704..
Anzahl Schneiden Z	10
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D100-10-32-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
---	----------