



HELISLOT Eckfräser, mit Bohrung, \varnothing DC / Zeff: 63/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendschneidplatte	XNMU130608
Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
Serie	HELISLOT
Anzahl Wendschneidplatten	18
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	69 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
Schneiden- \varnothing D_c	63 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Herstellerbezeichnung	SM D063-69-3-27R XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------