

# HELISLOT Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Zeff: 80/5mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Artikelklasse	19D

### **Beschreibung**

#### Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

#### **Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

### **Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	69 mm
effektive Schneidenanzahl Z <sub>eff</sub>	5
Anzahl Wendeschneidplatten	30
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
passende Wendeschneidplatte	XNMU130608
Serie	HELISLOT
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	85 mm



Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Herstellerbezeichnung	SM D080-69-5-32R XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------