



HELISLOT Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Zeff: 80/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	69 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	5
Anzahl Wendschneidplatten	30
Schneiden-Ø D_c	80 mm
passende Wendschneidplatte	XNMU130608
Serie	HELISLOT
Gesamtlänge L_{ges}	85 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Herstellerbezeichnung	SM D080-69-5-32R XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------