


**Garant**
**Aufnahme zylindrisch mit Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-Ø D: 12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	210557 12
GTIN	4045197557742
Artikelklasse	21Z

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

**Hinweis:**

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

**Technische Beschreibung**

für Schneidkopf-Ø D	12 mm
Nutzlänge $L_1$	26 mm
Außen-Ø $d_1$	11,8 mm
empfohlenes Anzugsmoment	10 Nm
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Weldonschaft
Innenkühlung	ja

Produktart

Einschraubfräser-Aufnahme