



NEODO Plan-/ Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 63/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225760 63/7
GTIN	7291075440119
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	63 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Serie	NEODO
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	5 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
passende Wendeschneidplatte	SZ.U0804..
Anzahl Schneiden Z	7

Herstellerbezeichnung	S890 FSZ D063-07-22-R08
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	229696 3
--	----------