




HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 100/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Schneiden-Ø D_c	100 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	12
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	12
Serie	HELISLOT
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	26 mm
Kragenlänge L_1	25 mm
Schlitzbreite a_p	10 mm
Herstellerbezeichnung	FDN D100-10-27-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------