

Aufnahme konisch, SK 40, für Schneidkopf-Ø D: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	210577 12
GTIN	4045197557919
Artikelklasse	21Z

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit \leq **10 \mum** durch Kombination von Kegel- und Plananlage. **Hinweis:**

Maximale Frästiefe = $L_1 + I$; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410. Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

für Schneidkopf-Ø D	12 mm
Außen-Ø d₁	11,8 mm
Nutzlänge L₁	48 mm
Auskraglänge A-Maß	67 mm
empfohlenes Anzugsmoment	10 Nm
Aufnahmegröße	40 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	SK 40
Innenkühlung	ja

Datenblatt

⚠ Hoffmann Group

Produktart Einschraubfräser-Aufnahme