



HELI3MILL Eckfräser, Weldonschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TP..1003..
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	46,4 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Gesamtlänge L _{ges}	95 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	3,4 mm
Auskraglänge L ₁	25 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	49 mm
Ø D ₃	21 mm

Rampinglänge L für α_{\max}	159,9 mm
Serie	HELI3MILL
Rampingwinkel α_{\max}	2,9 Grad
Herstellerbezeichnung	HM390 ETP D25-3-W25-10
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 1	229695 1
-----------------------------------------	----------