

Garant
Aufnahme konisch, SK 40, für Schneidkopf-Ø D: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	210577 25
GTIN	4045197557940
Artikelklasse	21Z

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

für Schneidkopf-Ø D	25 mm
Auskraglänge A-Maß	113 mm
Außen-Ø d_1	24,8 mm
Nutzlänge L_1	94 mm
empfohlenes Anzugsmoment	35 Nm
Aufnahmegröße	40 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	SK 40
Innenkühlung	ja

Produktart

Einschraubfräser-Aufnahme