



## HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 125/14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

#### Ersatzteil:

Wendep Plattenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø $D_c$	125 mm
Serie	HELISLOT
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	14
Gesamtlänge $L_{ges}$	45 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	14
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	33 mm
Kragenlänge $L_1$	31 mm
Schlitzbreite $a_p$	10 mm
Herstellerbezeichnung	FDN D125-10-32-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------