


## Garant

**Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-Ø D: 10mm**



### Bestelldaten

Bestellnummer	210555 10
GTIN	4045197522634
Artikelklasse	21Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

#### Hinweis:

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

### Technische Beschreibung

Nutzlänge $L_1$	24 mm
Außen-Ø $d_1$	9,8 mm
für Schneidkopf-Ø D	10 mm
empfohlenes Anzugsmoment	5 Nm
Gesamtlänge L	75 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Weldonschaft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

