


**HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 100/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Anzahl Wendeschneidplatten	12
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	12
Serie	HELISLOT
Schneiden-Ø D_c	100 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e \text{ max}}$	25 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm

Gesamtlänge L_{ges}	14 mm
Schlitzbreite a_p	10 mm
Herstellerbezeichnung	SDN D100-10-32-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------