



## LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, mit Bohrung, Ø DC/ Anzahl Schneiden Z: 42/6



### Bestelldaten

Bestellnummer	221106 42/6
GTIN	7291075393385
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

#### Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	83 mm
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	64,45 mm
Serie	LOGIQ4FEED
passende Wendeschneidplatte	XNMU040310..

Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
Fz Helix	0,8
Anzahl Schneiden Z	6
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,8 Grad
Bohrzirkularfräsen $a_p$	0,8 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	76,6 mm
$\varnothing D_3$	34,6 mm
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	17 Grad
Herstellerbezeichnung	FFX4 FD042-6-16-04
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 2	229695 2
---	----------