



TPKT 1003PDR, IC845, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f_z	0,13 mm
Eckenradius	0,8 mm
Geometrie	PDR
Herstellerbezeichnung	HM390 TPKT 1003PDR IC845

Sorte	IC845
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		