

**SZMU 080412PNRMM, IC808, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	225801 ST900
GTIN	7291075440034
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Typ	ST900
Plattenstärke E	4,76 mm
Serie	NEODO
Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Geometrie	PNR-MM

Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080412PNRMM IC808
ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080412PNRMM
Sorte	IC808
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		