


XNMU 130608PNN-MM, IC330, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	227743 INOX		
GTIN	7291075311327		
Artikelklasse	19A		

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Тур	INOX		
Vorschub f _z	0,1 mm		
Eckenradius	0,8 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 130608PNN-MM		
Serie	HELISLOT		
Geometrie	PNN-MM		

Herstellerbezeichnung	XNMU 130608PNN-MM IC330		
Sorte	IC330		
Schneidstoff	НМ		
Anzahl Wechsel/Schneiden	8		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	М
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		