


SYHU 070400N-MM, IC830, Typ: ST1400

Bestelldaten

Bestellnummer	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Artikelklasse	19A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN-MM
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 070400N-MM

Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		