


SZMU 080408PNRHP, IC830, Typ: INOX

Bestelldaten

Bestellnummer	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Artikelklasse	19A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Typ	INOX
Serie	NEODO
Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Geometrie	PNR-HP

Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080408PNRHP
Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		