

**SZHU 080408PNR, IC882, Typ: S****Bestelldaten**

Bestellnummer	225807 S
GTIN	7291075460360
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technische Beschreibung

Serie	NEODO
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Typ	S
Vorschub f_z pro Zahn	0,12 mm
Geometrie	PNR

Herstellerbezeichnung	S890 SZHU 080408PNR IC882
ISO-Code Wendeschneidplatte	SZHU 080408PNR
Sorte	IC882
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	45 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		