

**DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Artikelklasse	19D

**Beschreibung****Ausführung:**

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische Beschreibung**

maximaler Außen-Ø $D_{\max}$	59,4 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	40 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,6 mm
Schneiden-Ø $D_c$	50 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Serie	DOVEIQMILL
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendeschneidplatte	SYHU0704..
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D050-04-22-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
---	----------