


SZMU 080408PNTR, IC5100, Typ: GG

Bestelldaten

Bestellnummer	225808 GG
GTIN	7291075460421
Artikelklasse	19A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	GG
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Serie	NEODO
Plattenstärke E	4,76 mm
Geometrie	PNTR

Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080408PNTR
Sorte	IC5100
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
GG	geeignet	300 m/min	K
GGG	bedingt geeignet	240 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		