

**DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 63/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	222500 63/5
GTIN	7291075311372
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SYHU0704..
Serie	DOVEIQMILL
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,6 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schneiden-Ø D_c	63 mm

Aufnahmebohrungs- \emptyset	22 mm
maximaler Außen- \emptyset D_{\max}	72,4 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D063-05-22-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
---	----------