

**DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 80/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	SYHU0704..
Schneiden-Ø D _c	80 mm
Serie	DOVEIQMILL
Anzahl Schneiden Z	6

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
maximaler Außen- \varnothing D_{max}	89,4 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	4,6 mm
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
---	----------