

**SZMU 080412PNTR, IC810, Typ: GGG****Bestelldaten**

Bestellnummer	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Eckenradius	1,2 mm
Serie	NEODO
Plattenstärke E	4,76 mm
Geometrie	PNTR
Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080412PNTR IC810

ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080412PNTR
Sorte	IC810
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG	bedingt geeignet	280 m/min	K
GGG	geeignet	260 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		