

**SZMU 080408PNRMM, IC808, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Artikelklasse	19A

**Beschreibung****Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Technische Beschreibung**

Plattenstärke E	4,76 mm
Eckenradius	0,8 mm
Typ	UNI
Serie	NEODO
Geometrie	PNR-MM
Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080408PNRMM IC808

ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080408PNRMM
Sorte	IC808
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		