



DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 80/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SYHU0704..
Serie	DOVEIQMILL
maximaler Außen-Ø D_{max}	89,4 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	4,6 mm

Anzahl Schneiden Z	8
Schneiden-Ø D _c	80 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
---	----------