



LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 32/5



Bestelldaten

Bestellnummer	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	63 mm
Ø D_3	24,6 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	56,6 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,2 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	42,97 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Auskraglänge L_1	120 mm
passende Wendeschneidplatte	XNMU040310..
Serie	LOGIQ4FEED
Bohrzirkularfräsen a_p	0,8 mm

Anzahl Schneiden Z	5
Einstellwinkel κ	17 Grad
Schneiden- \emptyset D _c	32 mm
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L _{ges}	205 mm
Herstellerbezeichnung	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 2	229695 2
---	----------