



## SYHU 0704ADN-P, IC28, Typ: ALU



### Bestelldaten

Bestellnummer	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Artikelklasse	19A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Plattenstärke E	4,76 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,25 mm
Eckenradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN-P
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 0704ADN-P

Sorte	IC28
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	480 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		