

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Artikelklasse	19A

**Beschreibung****Ausführung:**

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TDKR 150508PDRHM
Typ	INOX
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub $f_z$	0,2 mm
Serie	HELI3MILL
Geometrie	PDR-HM

Herstellerbezeichnung	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		