

SYHU 0704ADN-P, IC28, Typ: ALU



Bestelldaten

Bestellnummer	222510 ALU		
GTIN	7291075311822		
Artikelklasse	19A		

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.6 \dots 1.0 \times D / a_{p \text{ max}} = 4.6 \text{ mm}.$

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Plattenstärke E	4,76 mm		
Vorschub f _z pro Zahn	0,25 mm		
Eckenradius	0,8 mm		
Serie	DOVEIQMILL		
Geometrie	ADN-P		
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28		
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 0704ADN-P		

Sorte	IC28	
Schneidstoff	НМ	
Anzahl Wechsel/Schneiden	8	
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen	

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	480 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		