

**SYHU 0704ADN, IC840, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 0704ADN IC840
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 0704ADN

Sorte	IC840
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		