



TDKT 1505PDR, IC5400, Typ: GGG



Bestelldaten

Bestellnummer	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Serie	HELI3MILL
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f_z	0,15 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TDKT 1505PDR
Geometrie	PDR
Herstellerbezeichnung	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Sorte	IC5400
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	240 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		