

**HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	226490 63/6
GTIN	7291075313321
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	125 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	625,39 mm
Serie	HELI3MILL
passende Wendeschneidplatte	TD..1505..
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	121 mm

Schneiden-Ø D_c	63 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Rampingwinkel α_{\max}	1,2 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	45 mm
Ø D_3	58,6 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	3,8 mm
Herstellerbezeichnung	HM390 FTD D063-6-22-15
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	229696 2
---	----------