

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	222519 GG
GTIN	7291075311792
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Serie	DOVEIQMILL
Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Eckenradius	0,8 mm
Geometrie	ADTN
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 0704ADTN

Sorte	IC5100
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG	geeignet	300 m/min	K
GGG	bedingt geeignet	220 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		